

Product Data Sheet

TK-83 Folyasztószer



Mérsékelten aktív gyanta-alkohol alapú folyasztószer szerves aktivátorral. Maximális forrasztási hőmérséklet: 280 C. Az áramkörre szivaccsal, ecsettel vihető fel. Korroziót okozó összetevőt nem tartalmaz, ezért használat után nem szükséges eltávolítani. Amennyiben mégis szükséges, alkohol (etil vagy izopropil) alapú PCB tisztítót használjunk.

Csomagolás:

Kiszerezés	Csomagméret	Cikkszám
50 ml olajozó	4	AGT-044
100 ml flakon	4	AGT-045
500 ml flakon	1	AGT-075
1000 ml flakon	1	AGT-076

